

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Nostiprināts skritulis

, Dakša izgatavota no štancēta tērauda, cinka-hroma pārklājums

, riteņa ass ar uzgriezni

, platformas stiprinājums.

Plāksnītes garā mala 90° leņķī pret slieci.

Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, vienkāršais gultnis

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	32 mm
Atbalsta riteņa platums	60 mm
Platformas izmērs	77 x 67 mm
Platformas caurumu centri	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Platformas caurums	8,5 mm
Kupola diametrs	60 mm
Kopējais augstums	135 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.477 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 87
Kravnesība - kustībā	80 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	160 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

