

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Rolă fixă, furcă din tablă de oțel ambutisat, zinc-cromatizată, ax cu șurub, sistem de prindere tip placă.

Latura mai lungă a plăcii de suport este perpendiculară pe direcția de mers.

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	32 mm
Lățimea roții	60 mm
Mărimea plăcii	77 x 67 mm
Găuri de prindere	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Gaură	8,5 mm
Diametru guler	60 mm
Înălțime totală	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.477 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 87
Sarcină dinamică	80 kg
Sarcină statică	160 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

