

AGILA**2478PJO150P50**

EAN 4031582302394



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Ruota fissa, Forcella in lamiera d'acciaio stampata, finitura zincata, Asse ruota con vite e dado, attacco a piastra.

Lato lungo della piastra perpendicolare al senso di marcia.

Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Larghezza ruota	60 mm
Dimensione della piastra	77 x 67 mm
Interasse fori piastra	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diametro fori piastra	8,5 mm
Dome-Ø	60 mm
Altezza utile	185 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.69 kg
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

AGILA

2478PJO150P50

EAN 4031582302394



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

