

AGILA

2478PJP125P50

EAN 4031582030389

Roda fixa, Forquilha de aço prensado, zincada, cromada a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.

Chapa de fixação perpendicular ao sentido da rotação.

Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, rolamento rígido de esferas, com anti-fios

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	32 mm
Largura da roda	60 mm
Medida da placa de fixação	77 x 67 mm
Distância de furação	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diâmetro de furação	8,5 mm
Diâmetro de dome	60 mm
Altura total	160 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.632 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 83
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Proteção contra oxidação	● ● ● ○ ○

AGILA

2478PJP125P50

EAN 4031582030389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

