

AGILA

2478UAP100P50

EAN 4031582302417

Faste hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, Hjul boltet i gaffel, befæstigelsesplade.

Befæstigelsespladens længste side vender på tværs af kørselsretningen.

Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje, med trådfang



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Hjul-Ø | 100 mm |
| Hjulbredde | 32 mm |
| Hjulbredde | 60 mm |
| Plademål | 77 x 67 mm |
| Hulafstand | 61,5/56 x 51,5/46,5 mm |
| Pladehul-Ø | 8,5 mm |
| DOM-Ø | 60 mm |
| Byggeøjde | 135 mm |
| Temperaturinterval | - 25 / - 25 °C |
| Standard | EN 12530 |
| Vægt | 0.565 kg |
| Hjulbane hårdhed | Shore D 42 |
| Belastning (dynamisk) | 100 kg |
| Belastning (statisk) | 200 kg |

Dimensioner



Egenskaber/fordele

| | |
|-----------------|-----------|
| Rullemodstand | ● ● ● ○ ○ |
| Kørselsstøj | ● ● ● ○ ○ |
| Slid | ● ● ● ● ○ |
| Rustbeskyttelse | ● ● ● ○ ○ |

AGILA

2478UAP100P50

EAN 4031582302417



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

