

AGILA

2478UAP100P50

EAN 4031582302417

Неповоротный ролик, Вилка изготовлена из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

длинная сторона пластины на 90° от дорожки.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник, с защитными колпаками

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	32 мм
Ширина ролика	60 мм
Размер панели	77 x 67 мм
Отверстия панели	61,5/56 x 51,5/46,5 мм
Отверстие панели	8,5 мм
Диаметр шейки - Ø	60 мм
Общая высота	135 мм
Температура	- 25 / - 25 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.565 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

AGILA

2478UAP100P50

EAN 4031582302417



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

