

# AGILA TWIN

## 2970DIK050P30-11

EAN 4031582302646

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	50 mm
Ancho de la rueda	19 mm
Ancho de rueda	53 mm
Agujero pasante	11 mm
Diámetro de dome	53 mm
Desplazamiento	25 mm
Interferencia de giro	106 mm
Altura total	69 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso de la rueda	0.311 kg
Radio giratorio	53 mm
Dureza del bandaje	Shore A 80
Capacidad de carga	60 kg
Capacidad de carga estática	120 kg

### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

### Dimensiones



### Estructura y montaje

