

AGILA TWIN

2970DIK075P30-10

EAN 4031582302660

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata. Fascia: gomma vulcanizzata, antitraccia, mozzo su coni a sfere, parafile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Larghezza ruota	71 mm
Diametro foro asse	10,3 mm
Dome-Ø	65 mm
Disassamento	31.4 mm
Ingombro piroettamento	145 mm
Altezza utile	99 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.755 kg
Raggio ingombro piroettamento	72.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

