

# AGILA TWIN

## 2975U00050P30-11

EAN 4031582302844

Ruota girevole con freno semplice, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	20 mm
Larghezza ruota	57 mm
Diametro foro asse	11 mm
Dome-Ø	53 mm
Disassamento	25 mm
Ingombro piroettamento	155 mm
Altezza utile	69 mm
Temperatura	- 25 / - 25 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.235 kg
Raggio ingombro piroettamento	77 mm
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	70 kg
Portata statica	140 kg

### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio

