

AGILA TWIN

2976PJH075P54

EAN 4031582302875

Поворотный ролик с центральным тормозом, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, Шарики из Нержавеющей Стали, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Ширина ролика	71 мм
Размер панели	70 x 55 мм
Отверстия панели	57/51 x 41 мм
Отверстие панели	5,5 мм
Диаметр шейки - Ø	65 мм
Смещение	28 мм
Область поворота - Ø	131 мм
Общая высота	103 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.58 кг
Радиус поворота	65.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг


Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



AGILA TWIN

2976PJH075P54

EAN 4031582302875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

