

AGILA TWIN

2977DIK075P30-10

EAN 4031582302899

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op konuskogellager, met afdekkappen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	25 mm
Wielbreedte	71 mm
Centraal gat	10,3 mm
DOM-Ø	65 mm
Uitlading	31.3 mm
Uitzwenking - Ø	198 mm
Bouwhoogte	99 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.869 kg
Zwenkradius	99 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage

