

ALPHA

3370POR125P62 RAL9011

EAN 4031582360783

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	40 mm
Velikost plotny	105 x 85 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Vyosení	40 mm
Přesah kolečka	205 mm
Stavební výška	155 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.862 kg
Poloměr otáčení	102.5 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	125 kg
Statická nosnost	200 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting



ALPHA

3370POR125P62 RAL9011

EAN 4031582360783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

