

ALPHA

3377POR125P62 RAL9011

EAN 4031582360820

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	40 мм
Размер панели	105 x 85 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Смещение	40 мм
Область поворота - Ø	233 мм
Общая высота	155 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.042 кг
Радиус поворота	116.5 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	125 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ALPHA

3377POR125P62 RAL9011

EAN 4031582360820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

