

ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка със сачмен венец, занитена ос на колело, закрепване на планка. Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	58 мм
Ширина на гумите	28 мм
Ширина на колелото	50 мм
Размер на планката	80 x 60 мм
Център на отвора на планката	60 x 40 мм
Отвор на планката	7,5 мм
Купол-Ø	50.5 мм
Издаване напред	21 мм
Интерференция на въртенето	100 мм
Конструктивна височина	76 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.269 кг
Кръгов радиус	50 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 65
Динамична товароносимост	100 кг
Статична товароносимост	200 кг


Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

