

ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zinkochromátovaná, jednořadá kuličková dráha v otočné hlavě kola, nýtovaná, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	58 mm
Šířka kola	28 mm
Šířka kolečka	50 mm
Velikost plotny	80 x 60 mm
Rozteč děr	60 x 40 mm
Průměr děr	7,5 mm
Hlava kolečka-Ø	50.5 mm
Vyosení	21 mm
Přesah kolečka	100 mm
Stavební výška	76 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.269 kg
Poloměr otáčení	50 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

