

ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su singolo giro di sfere, asse rivettato, attacco a piastra.
Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	58 mm
Larghezza della ruota	28 mm
Larghezza ruota	50 mm
Dimensione della piastra	80 x 60 mm
Interasse fori piastra	60 x 40 mm
Diametro fori piastra	7,5 mm
Dome-Ø	50.5 mm
Disassamento	21 mm
Ingombro piroettamento	100 mm
Altezza utile	76 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.269 kg
Raggio ingombro piroettamento	50 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

