

ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Grozāmais ritentiņš

, Apvalks izgatavots no štancēta tērauda, cinka-hroma pārklājums, šarnīra galviņa ar vienu lodīšu aptveri, kniedēta ass

, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

| | |
|----------------------------|----------------|
| Riteņa diametrs | 58 mm |
| Riteņa platums | 28 mm |
| Atbalsta riteņa platums | 50 mm |
| Platformas izmērs | 80 x 60 mm |
| Platformas caurumu centri | 60 x 40 mm |
| Platformas caurums | 7,5 mm |
| Kupola diametrs | 50.5 mm |
| Nobīde no centrālās ass | 21 mm |
| Griešanās rādiuss | 100 mm |
| Kopējais augstums | 76 mm |
| Temperatūra | - 20 / + 60 °C |
| Standarts | EN 12532 |
| Svars | 0.269 kg |
| Griešanās rādiuss | 50 mm |
| Kontaktslāņa cietība | Shore D 65 |
| Kravesība - kustībā | 100 kg |
| Kravesība - miera stāvoklī | 200 kg |


Advantages at a glance

| | |
|-----------------------|-----------|
| Riteņa izturība | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ○ ○ |
| Berze | ● ● ● ● ● |
| Rūsēšanas aizsardzība | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

