

ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	58 mm
Wielbreedte	28 mm
Wielbreedte	50 mm
Plaatafmeting	80 x 60 mm
Boutgatafstand	60 x 40 mm
Bevestigingsgat	7,5 mm
DOM-Ø	50.5 mm
Uitlading	21 mm
Uitzwenking - Ø	100 mm
Bouwhoogte	76 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.269 kg
Zwenkradius	50 mm
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

