

ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Zestaw obrotowy, Widelec z blachy stalowej, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. Jednorzędowe łożysko kulkowe obrotowy. Oś koła nitowana, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, łożysko ślizgowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	58 mm
Szerokość koła	28 mm
Szerokość zestawu	50 mm
Wymiary płytki	80 x 60 mm
Rozstaw otworów płytki	60 x 40 mm
Otwór płytki	7,5 mm
Średnica główki widelca-Ø	50.5 mm
Wysięg	21 mm
Zasięg działania koła-Ø	100 mm
Wysokość zabudowy	76 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Masa	0.269 kg
Promień działania koła	50 mm
Twardość bieżni	Shore D 65
Nośność dynamiczna	100 kg
Nośność statyczna	200 kg


Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie



ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

