

# ALPHA

## 3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Roda giratória, Suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, rolamento de uma fila de esferas, eixo rebitado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Dados técnicos

Diâmetro da roda	58 mm
Largura da roda	28 mm
Largura da roda	50 mm
Medida da placa de fixação	80 x 60 mm
Distância de furação	60 x 40 mm
Diâmetro de furação	7,5 mm
Diâmetro de dome	50.5 mm
Desvio em relação ao eixo	21 mm
Diâmetro raio giratório	100 mm
Altura total	76 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.269 kg
Raio giratório	50 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg


### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

