

# ALPHA

## 3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Roată pivotantă, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	58 mm
Lățimea roții	28 mm
Lățimea roții	50 mm
Mărimea plăcii	80 x 60 mm
Găuri de prindere	60 x 40 mm
Gaură	7,5 mm
Diametru guler	50.5 mm
Deviație de la ax	21 mm
Diametrul de pivotare	100 mm
Înălțime totală	76 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.269 kg
Raza de pivotare	50 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg


### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

