

ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Поворотный ролик, кронштейн изготовлен из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, поворотная головка на однорядном подшипнике, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	58 мм
Ширина колеса	28 мм
Ширина ролика	50 мм
Размер панели	80 x 60 мм
Отверстия панели	60 x 40 мм
Отверстие панели	7,5 мм
Диаметр шейки - Ø	50.5 мм
Смещение	21 мм
Область поворота - Ø	100 мм
Общая высота	76 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.269 кг
Радиус поворота	50 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг


Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

