

ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка з однією доріжкою для кульки, вісь заклепана, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	58 MM
Ширина колеса	28 MM
ширина ролика	50 MM
розмір пластини	80 x 60 MM
Центри отворів диску	60 x 40 MM
Отвір диску	7,5 MM
Купол діаметром	50.5 MM
зсув	21 MM
Зчеплення шарніру	100 MM
Загальна висота	76 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.269 кг
радіус повороту	50 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3430POI058P60-80x60

EAN 4031582303322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

