

ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка със сачмен венец, занитена ос на колело, закрепване на планка. Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	65 мм
Ширина на гумите	30 мм
Ширина на колелото	65 мм
Размер на планката	95 x 70 мм
Център на отвора на планката	77/66,5 x 52/45 мм
Отвор на планката	8 мм
Купол-Ø	65 мм
Издаване напред	22 мм
Интерференция на въртенето	109 мм
Конструктивна височина	83 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.401 кг
Кръгов радиус	54.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 65
Динамична товароносимост	120 кг
Статична товароносимост	240 кг


Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

