

ALPHA

3430PO0065P60-95x70

EAN 4031582303339

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zinkochromátovaná, jednořadá kuličková dráha v otočné hlavě kola, nýtovaná, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	65 mm
Šířka kola	30 mm
Šířka kolečka	65 mm
Velikost plotny	95 x 70 mm
Rozteč děr	77/66,5 x 52/45 mm
Průměr děr	8 mm
Hlava kolečka-Ø	65 mm
Vyosení	22 mm
Přesah kolečka	109 mm
Stavební výška	83 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.401 kg
Poloměr otáčení	54.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	120 kg
Statická nosnost	240 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

