

ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero zincado cromado, rodamiento giratorio de una hilera de bolas, eje remachado, pletina de fijación.
Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	65 mm
Ancho de la rueda	30 mm
Ancho de rueda	65 mm
Medida de pletina	95 x 70 mm
Distancia de agujeros	77/66,5 x 52/45 mm
Diámetro de agujero	8 mm
Diámetro de dome	65 mm
Desplazamiento	22 mm
Interferencia de giro	109 mm
Altura total	83 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	0.401 kg
Radio giratorio	54.5 mm
Dureza del bandaje	Shore D 65
Capacidad de carga	120 kg
Capacidad de carga estática	240 kg


Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones



Estructura y montaje



ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

