

ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su singolo giro di sfere, asse rivettato, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	65 mm
Larghezza della ruota	30 mm
Larghezza ruota	65 mm
Dimensione della piastra	95 x 70 mm
Interasse fori piastra	77/66,5 x 52/45 mm
Diametro fori piastra	8 mm
Dome-Ø	65 mm
Disassamento	22 mm
Ingombro piroettamento	109 mm
Altezza utile	83 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.401 kg
Raggio ingombro piroettamento	54.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	120 kg
Portata statica	240 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

