

ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, zwenklager met enkele kogeldraaikrans, wielas geklonken, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	65 mm
Wielbreedte	30 mm
Wielbreedte	65 mm
Plaatafmeting	95 x 70 mm
Boutgatafstand	77/66,5 x 52/45 mm
Bevestigingsgat	8 mm
DOM-Ø	65 mm
Uitlading	22 mm
Uitzwenking - Ø	109 mm
Bouwhoogte	83 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.401 kg
Zwenkradius	54.5 mm
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	120 kg
Statisch draagvermogen	240 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

