

# ALPHA

## 3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339

Roda giratória, Suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, rolamento de uma fila de esferas, eixo rebitado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Dados técnicos

Diâmetro da roda	65 mm
Largura da roda	30 mm
Largura da roda	65 mm
Medida da placa de fixação	95 x 70 mm
Distância de furação	77/66,5 x 52/45 mm
Diâmetro de furação	8 mm
Diâmetro de dome	65 mm
Desvio em relação ao eixo	22 mm
Diâmetro raio giratório	109 mm
Altura total	83 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	0.401 kg
Raio giratório	54.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	120 kg
Cap. de carga estática	240 kg


### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

