

ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339

Roată pivotantă, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	65 mm
Lățimea roții	30 mm
Lățimea roții	65 mm
Mărimea plăcii	95 x 70 mm
Găuri de prindere	77/66,5 x 52/45 mm
Gaură	8 mm
Diametru guler	65 mm
Deviație de la ax	22 mm
Diametrul de pivotare	109 mm
Înălțime totală	83 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.401 kg
Raza de pivotare	54.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	120 kg
Sarcină statică	240 kg


Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

