

ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339

Поворотный ролик, кронштейн изготовлен из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, поворотная головка на однорядном подшипнике, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	65 мм
Ширина колеса	30 мм
Ширина ролика	65 мм
Размер панели	95 x 70 мм
Отверстия панели	77/66,5 x 52/45 мм
Отверстие панели	8 мм
Диаметр шейки - Ø	65 мм
Смещение	22 мм
Область поворота - Ø	109 мм
Общая высота	83 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.401 кг
Радиус поворота	54.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	120 кг
Допустимая статическая нагрузка	240 кг


Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

