

ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка з однією доріжкою для кульки, вісь заклепана, крплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	65 MM
Ширина колеса	30 MM
ширина ролика	65 MM
розмір пластини	95 x 70 MM
Центри отворів диску	77/66,5 x 52/45 MM
Отвір диску	8 MM
Купол діаметром	65 MM
зсув	22 MM
Зчеплення шарніру	109 MM
Загальна висота	83 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.401 кг
радіус повороту	54.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	120 кг
допустиме навантаження (статичне)	240 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3430POO065P60-95x70

EAN 4031582303339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

