

3438PO0065P60-95x54

EAN 4031582303346

Pevné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, zikochromátováno, střed kola nýtován, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	65 mm
Šířka kola	30 mm
Šířka kolečka	54 mm
Velikost plotny	95 x 54 mm
Rozteč děr	71 x 24 mm
Průměr děr	9 mm
Hlava kolečka-Ø	54 mm
Stavební výška	83 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.234 kg
Tvrdość běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	120 kg
Statická nosnost	240 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

Structure & Mounting

