

3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

Ruota fissa, Forcella in lamiera d'acciaio stampata, finitura zincata, asse rivettato, attacco a piastra.

Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	65 mm
Larghezza della ruota	30 mm
Larghezza ruota	54 mm
Dimensione della piastra	95 x 54 mm
Interasse fori piastra	71 x 24 mm
Diametro fori piastra	9 mm
Dome-Ø	54 mm
Altezza utile	83 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.234 kg
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	120 kg
Portata statica	240 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

Struttura e montaggio

