

3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 리벳 고정 축, 플레이트.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

기술 데이터

휠 직경	65 mm
휠 폭	30 mm
캐스터 너비	54 mm
플레이트 크기	95 x 54 mm
플레이트 홀 센터	71 x 24 mm
플레이트 홀	9 mm
덤-Ø	54 mm
총 높이	83 mm
온도	- 20 / + 60 °C
표준	EN 12532
무게	0.234 kg
트레드 경도	Shore D 65
동하중	120 kg
정지하중	240 kg

Dimensions



Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ● ● ●
부식 방지	● ● ● ○ ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

Structure & Mounting

