



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

Bokwiel, Vork van geperst staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geklonken, plaatbevestiging.

Wielkern van polypropyleen, wielnaaf op glijlager




Foto kan afwijken van het originele product

### Technische gegevens

Wieldiameter	65 mm
Wielbreedte	30 mm
Wielbreedte	54 mm
Plaatafmeting	95 x 54 mm
Boutgatafstand	71 x 24 mm
Bevestigingsgat	9 mm
DOM-Ø	54 mm
Bouwhoogte	83 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.234 kg
Hardheid van de band	Shore D 65
Dyn. draagvermogen	120 kg
Statisch draagvermogen	240 kg

### Afmetingen



### Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

### Structuur en montage

