

3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

Roda fixa, forquilha de aço prensado, zincada, cromada a azul, eixo rebitado, Suporte de fixação.

Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Diâmetro da roda | 65 mm |
| Largura da roda | 30 mm |
| Largura da roda | 54 mm |
| Medida da placa de fixação | 95 x 54 mm |
| Distância de furação | 71 x 24 mm |
| Diâmetro de furação | 9 mm |
| Diâmetro de dome | 54 mm |
| Altura total | 83 mm |
| Temperatura | - 20 / + 60 °C |
| Norma | EN 12532 |
| Peso da roda | 0.234 kg |
| Dureza da superfície de rodagem | Shore D 65 |
| Capacidade de carga | 120 kg |
| Cap. de carga estática | 240 kg |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|---------------------------|-----------|
| Resistência de rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ● |
| Protecção contra oxidação | ● ● ● ○ ○ |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

Structure & Mounting

