

## 3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

Rolă fixă, furcă din tablă de oțel ambutisat, zinc-cromatizată, ax nituit, sistem de prindere tip placă.

Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Date Tehnice

Diametrul roții	65 mm
Lățimea roții	30 mm
Lățimea roții	54 mm
Mărimea plăcii	95 x 54 mm
Găuri de prindere	71 x 24 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	54 mm
Înălțime totală	83 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.234 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	120 kg
Sarcină statică	240 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

### Structure & Mounting

