



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3438POO065P60-95x54

EAN 4031582303346

Неповоротний ролик, Вилка зі штампованої сталі, покрита блискучим цинком, пофарбована блакитним кольором, вісь заклепана, кріплення пластини.

Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	65 MM
Ширина колеса	30 MM
ширина ролика	54 MM
розмір пластини	95 x 54 MM
Центри отворів диску	71 x 24 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	54 MM
Загальна висота	83 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.234 кг
Міцність покришки	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	120 кг
допустиме навантаження (статичне)	240 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3438PO0065P60-95x54

EAN 4031582303346

Structure & Mounting

