

ALPHA

3470DIR100P62

EAN 4031582303391

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от гума сива, немаркираща, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	30 мм
Размер на планката	105 x 80 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	180 мм
Конструктивна височина	128 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	0.888 кг
Кръгов радиус	90 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	70 кг
Статична товароносимост	140 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

3470DIR100P62

EAN 4031582303391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

