

ALPHA

3470DIR100P62

EAN 4031582303391

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	30 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	180 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.888 кг
радіус повороту	90 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	70 кг
допустиме навантаження (статичне)	140 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470DIR100P62

EAN 4031582303391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

