

ALPHA

3470DIR160P63

EAN 4031582303452

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	40 mm
Wielbreedte	96 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
DOM-Ø	96 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	270 mm
Bouwhoogte	200 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.374 kg
Zwenkradius	135 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	135 kg
Statisch draagvermogen	270 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

3470DIR160P63

EAN 4031582303452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

