

ALPHA

3470DIR200P63

EAN 4031582303483

Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta z tłoczonej blachy stalowej, bieżnia z szarej, nierysującej, pełnej gumy, łożysko rolkowe.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło- \emptyset	200 mm
Szerokość koła	50 mm
Wymiary płytki	137 x 105 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 80/75 mm
Otwór płytki	11 mm
Wysięg	55 mm
Zasięg działania koła- \emptyset	310 mm
Wysokość zabudowy	240 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Masa	3.316 kg
Promień działania koła	155 mm
Twardość bieżni	Shore A 80
Nośność dynamiczna	205 kg
Nośność statyczna	410 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie



ALPHA

3470DIR200P63

EAN 4031582303483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

