

# ALPHA

## 3470DIR200P63

EAN 4031582303483

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, роликпідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	310 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	3.316 кг
радіус повороту	155 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором A 80
Вантажопідйомність	205 кг
допустиме навантаження (статичне)	410 кг


### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470DIR200P63

EAN 4031582303483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

