

ALPHA

3470DVR100P62

EAN 4031582010244

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

| | |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka | 100 mm |
| Šířka kola | 30 mm |
| Šířka kolečka | 75 mm |
| Velikost plotny | 105 x 80 mm |
| Rozteč děr | 80/77 x 60 mm |
| Průměr děr | 9 mm |
| Hlava kolečka-Ø | 75 mm |
| Vyosení | 40 mm |
| Přesah kolečka | 180 mm |
| Stavební výška | 128 mm |
| Teplota | - 20 / + 85 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Hmotnost | 0.933 kg |
| Poloměr otáčení | 90 mm |
| Tvrdość běhounu | Shore A 80 |
| Dynamická nosnost | 70 kg |
| Statická nosnost | 140 kg |

Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ○ ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470DVR100P62

EAN 4031582010244



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

