

# ALPHA

## 3470DVR100P62

EAN 4031582010244

Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczzonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta z tłoczzonej blachy stalowej, bieżnia z czarnej, pełnej gumy, łożysko rolkowe.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


### Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	30 mm
Szerokość zestawu	75 mm
Wymiary płytki	105 x 80 mm
Rozstaw otworów płytki	80/77 x 60 mm
Otwór płytki	9 mm
Średnica główki widelca-Ø	75 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła-Ø	180 mm
Wysokość zabudowy	128 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Masa	0.933 kg
Promień działania koła	90 mm
Twardość bieżni	Shore A 80
Nośność dynamiczna	70 kg
Nośność statyczna	140 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

### Wymiary



### Mocowanie



# ALPHA

3470DVR100P62

EAN 4031582010244



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Mocowanie

---

