

# ALPHA

## 3470DVR100P62

EAN 4031582010244

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin negru, rulment cu role ace

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	30 mm
Lățimea roții	75 mm
Mărimea plăcii	105 x 80 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	180 mm
Înălțime totală	128 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.933 kg
Raza de pivotare	90 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	140 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470DVR100P62

EAN 4031582010244



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

