

ALPHA

3470DVR100R05-20x45

EAN 4031582303575

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, здраво закрепване на щифта. Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	30 мм
Болт-Ø	20 мм
Дължина на болта	45 мм
Издаване напред	41 мм
Интерференция на въртенето	182 мм
Конструктивна височина	131 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	1.046 кг
Кръгов радиус	91 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 85
Динамична товароносимост	70 кг
Статична товароносимост	320 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж

