

# ALPHA

## 3470DVR100R05-20x45

EAN 4031582303575

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkovaná, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, uchycení s pevným čepem. Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	30 mm
Čep-Ø	20 mm
Délka čepu	45 mm
Vyosení	41 mm
Přesah kolečka	182 mm
Stavební výška	131 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.046 kg
Poloměr otáčení	91 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 85
Dynamická nosnost	70 kg
Statická nosnost	320 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

