

# ALPHA

## 3470DVR100R05-20x45

EAN 4031582303575

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Tige. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, roulements rouleaux

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	30 mm
Diamètre de la tige	20 mm
Longueur de la tige	45 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm
Hauteur	131 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	1.046 kg
Rayon d'encombrement	91 mm
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	320 kg

### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Construction et montage

